

micrologic® PREMIUM 103

Solvente rapido plus

Sostanza innovativa altamente reattiva con altissima capacità sbloccante e lubrificante. Grazie ad innovative nano particelle si garantisce uno smontaggio sicuro, pulito, veloce ed economico.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Formula con nano particelle che evita il grippaggio e assicura un facile smontaggio.
- Ottima penetrazione.
- Utilizzabile anche su componenti soggetti ad alte temperature.
- Respinge umidità e condensa.
- Elevato effetto lubrificante.
- Non sporca.
- Effetto ghiaccio (crack).

AREA DI UTILIZZO:

- Per lo sbloccaggio di cerniere, bulloni, articolazioni, dadi collettori, viti della marmitta, dadi turbina.
- Ideale anche su leghe o metalli non ferrosi.

APPLICAZIONE

Quando:

- Per lo smontaggio rapido e l'abilitazione di parti bloccate dalla ruggine.
- Ad ogni ispezione/ manutenzione.

Uso:

- Agitare il flacone per alcuni secondi.
- Spruzzare sulle componenti da smontare un po' di solvente rapido e lasciarlo agire per alcuni secondi.
- La lubrificazione è attiva dopo ca. 1 min.
- In casi particolarmente critici, muovere i componenti e spruzzare contemporaneamente il solvente rapido plus.

Descrizione	Contenuto	Codice articolo	Imballo
Solvente rapido plus	300 ml	103 00300	24
Cestino completo micrologic®		130 000	1

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG | D-82515 Wolfraatshausen